

Verbindungsanleitung*




Produktbezeichnung	F 3/1 E U02RS / U0	20200118
---------------------------	---------------------------	-----------------

Produktgruppe	Spezialtransport- und Prozessband
----------------------	-----------------------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Einfache Fingerverbindung
Verbindungszugabe	105 mm
Fingerlänge (oder Stufe)	70 mm
Fingerbreite	10 mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonprägematte RS
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	PU Folie
Zusatzwerkstoffe	keine

	Heizplatte oben Silikonprägematte RS PU Folie Transportband (Tragseite nach oben)
	Transportband (Tragseite nach oben) Silikonmatte Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	150 °C	302 °F
Schweißtemperatur unten	150 °C	302 °F
Presszeit	3 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Hinweis	Gleiches Material als Randbegrenzung benutzen	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Nein
Stufenverbindung	Nein
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja G00

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.