Verbindungsanleitung*



Produktbezeichnung F 5/2 E S03A / U / U0 20300004

Produktgruppe

Lebensmitteltransportband

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart Verbindungszugabe Fingerlänge (oder Stufe) Fingerbreite Einfache Fingerverbindung 95 mm

80 mm 10 mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite Beilegematerial Laufseite Beilegematerial Innen Zusatzwerkstoffe Teflon Glasgewebe glatt Silikonmatte PU Folie Elastosil E43 N



...

Heizplatte oben Teflon Glasgewebe glatt Elastosil E43 N²)

Transportband (Tragseite nach oben) Transportband (Tragseite nach oben)

PU Folie 1)

Teflon Glasgewebe strukturiert + Silikonmatte

Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben Schweißtemperatur unten

Presszeit
Druckeinstellung
Hinweis

160 °C 320 °F 160 °C 320 °F

2x3 Minuten

2 baı

Beilageschienen; gleiches Material

1) nur beim ersten Pressvorgang 2) nur beim zweiten Pressvorgang

Änderungen vorbehalten.

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ Stufenverbindung Keilverbindung Mechanische Verbindung Doppelte Fingerverbindung

Ja Nein Ja G00

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten. Reaktive Verklebung (nach 12h einsetzbar)

können die Werte abweichen. Weiterhin bleiben technische

Technischer Stand 03/24

* Die Herstellungsvorschrift basiert auf der Erfahrung in der Produktion von Endverbindungen mit unseren Anlagen. Bei Verwendung von anderen technischen Geräten

