

Verbindungsanleitung*




Produktbezeichnung	F 3/1 E S03A / U0	20300005.2
---------------------------	--------------------------	-------------------

Produktgruppe	Lebensmitteltransportband
----------------------	---------------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Einfache Fingerverbindung
Verbindungszugabe	95 mm
Fingerlänge (oder Stufe)	80 mm
Fingerbreite	10 mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Teflon Glasgewebe glatt
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	PU Folie
Zusatzwerkstoffe	Elastosil E43 N

	Heizplatte oben ^{1) 2)} Teflon Glasgewebe glatt ^{1) 2)} Elastosil E43 N ²⁾ Transportband (Tragseite nach oben) ^{1) 2)} Transportband (Tragseite nach oben) ^{1) 2)} PU Folie ¹⁾ Teflon Glasgewebe strukturiert ^{1) 2)} + Silikonmatte ^{1) 2)} Heizplatte unten ^{1) 2)}
--	---

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	160 °C	320 °F
Schweißtemperatur unten	160 °C	320 °F
Presszeit	2x3 Minuten	
Druckeinstellung	2 bar	
Hinweis	1) Komponenten für ersten Pressvorgang 2) Komponenten für zweiten Pressvorgang	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Nein
Stufenverbindung	Nein
Keilverbindung	Nein
Mechanische Verbindung	Ja G00

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Aufgedehnung von 0,3% nicht unterschreiten. Reaktive Verklebung (nach 12h einsetzbar)