

Verbindungsanleitung*




Produktbezeichnung	S 12/2 E G50AR / U / U01	20700004.2
---------------------------	---------------------------------	-------------------

Produktgruppe	Spezialtransportband
----------------------	----------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung	
Verbindungszugabe	105	mm
Fingerlänge (oder Stufe)	55	mm
Fingerbreite	20	mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Teflonmatte
Beilegematerial Laufseite	Teflonmatte
Beilegematerial Innen	Kleber HELMITIN GPV-S + Vernetzer HELMITIN 49631 (10%) mischen
Zusatzwerkstoffe	keine



Heizplatte oben
Teflonmatte



Transportband (Tragseite nach oben)
Kleber HELMITIN GPV-S + Vernetzer HELMITIN 49631 (10%) mischen
Transportband (Tragseite nach oben)
Teflonmatte
Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	125 °C	257 °F
Schweißtemperatur unten	125 °C	257 °F
Presszeit	5 Minuten	
Druckeinstellung	1,5 bar	
Hinweis	Kleber beidseitig einstreichen und kurz ablüften lassen	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Nein
Stufenverbindung	Nein
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja A40

Montagehinweise

Band bei < 60°C entnehmen. Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.